

MEMBRANE STOPVAP Fast

Pare-vapeur $S_d > 18$ m
pré-adhésivée

+ AVANTAGES

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE : MEMBRANE PRÉ-ADHÉSIVÉE
et toujours les mêmes caractéristiques que la Membrane Stopvap

- Pare-vapeur $S_d > 18$ m
- Découpe facilitée : membrane quadrillée
- Conforme au CPT3560 V2 et au DTU 31.2 (MOB)
- Pose possible en 2/3 - 1/3 pour faciliter le passage des câbles électriques
- Gestion de l'étanchéité à l'air et de la vapeur d'eau intégrée dans un système complet
- Procédé Stopvap sous avis technique



🏠 APPLICATIONS

- Murs par l'intérieur (maçonnés ou en ossature bois)
- Combles aménagés
- Combles perdus



🔪 MISE EN ŒUVRE

- Membrane pré-adhésivée sur deux longueurs : le collage doit être réalisé **adhésif sur adhésif**, après retrait du film protecteur rouge
- À réaliser à l'aide des composants de système Isover



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ROULEAU			
NOMBRE	DIMENSIONS (M)	M ²	POIDS (KG)
1	1,5 X 40	60	8,7

Conditions stockage et utilisation : pas d'exposition aux UV, membrane propre et sèche 5-30° C

REF. **13352**



3 596265 233774